

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Escova cónica com manivela Corda alternada, fio de aço 0,50 mm, Ø da escova D1xrosca M: 115XM14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Classe de artigo	57L

**Descrição****Modelo:**

**Escova cónica** em cotovelo com fio liso de 0,50 mm, **entrancado** e montada firmemente sob pressão no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.**

**Utilização:**

**Trançado alternado (à direita/à esquerda)** para maior agressividade durante trabalhos de escovagem difíceis. Muito adequado para utilização em cantos e arestas com um funcionamento suave.

Ideal para processar pontos de difícil acesso e para trabalhos de escovagem difíceis, como, por exemplo, desincrustação, remoção de ferrugem, remoção de escórias, desbaste, rebocar peças metálicas, assim como para limpar placas de cofragem.

Com **rosca interna M14** para alojamento direto **em retificadoras angulares**.

**Descrição técnica**

Espessura das cerdas	0,5 mm
Número de tranças	20
Ø da escova D <sub>1</sub>	115 mm
Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	24 mm

n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Largura da guarnição L <sub>1</sub>	12 mm
Rosca M	M14
Material da guarnição	Arame de aço
Trançado	Entrançado de troca
Tipo de produto	Escova cónica