

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Escova cónica com manivela Fio INOX 0,50 mm, Ø da escova D1xrosca M:
115XM14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	571350 115XM14
GTIN	4017359044025
Classe de artigo	57L

Descrição**Modelo:**

Escova cónica em cotovelo com fio liso de 0,50 mm, **entrancado** e montada firmemente sob pressão no corpo de aço. **Efeito de escovagem muito agressivo com alta resistência ao desgaste.**

Utilização:

Trançado à esquerda, o desfibramento precoce é evitado com segurança.

Ideal para processar pontos de difícil acesso e para trabalhos de escovagem difíceis, como, por exemplo, desincrustação, remoção de ferrugem, remoção de escórias, desbaste, rebocar peças metálicas, assim como para limpar placas de cofragem.

Com **rosca interna M14** para alojamento direto **em retificadoras angulares**.

Descrição técnica

Ø da escova D ₁	115 mm
Número de tranças	20
Comprimento da guarnição H ₁	24 mm

Espessura das cerdas	0,5 mm
n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Largura da guarnição L ₁	12 mm
Rosca M	M14
Material da guarnição	Arame INOX
Trançado	entrançado à esquerda
Tipo de produto	Escova cónica