



## Chave multifunções TwinKey®



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 623550        |
| GTIN             | 4003773074670 |
| Classe de artigo | 64D           |

### Descrição

#### Modelo:

2 chaves cruzadas de zinco fundido com ponta reversível (Phillips e fenda). Ambas as chaves são acopladas **através de um íman** de forma a **poupar espaço**, no estado separado, ambas as chaves e o ponta reversível estão ligadas entre si de forma cativa por um cabo de aço inoxidável estável.

#### Utilização:

Chave multifuncional para a operação de fechamentos nas áreas de tecnologia de construção (aquecimento e saneamento, tecnologia de ar condicionado e ventilação, engenharia elétrica), abastecimento de gás e água e sistemas de corte.

#### Indicado para:

Quadrado 5; 6-7; 8-9; 10-11 mm,  
triangular 7-8; 9-10; 11-12 mm,  
palhetão duplo Ø 3-5 mm, meia-lua 6 mm,  
quadrado escalonado 6; 7; 8; 9 mm, fenda em cruz PH2  
, fenda 1,0x7 mm.

### Descrição técnica

|                   |       |
|-------------------|-------|
| comprimento total | 95 mm |
|-------------------|-------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Designação do fabricante | TwinKey                          |
| Perfil de saída          | Chave de palhetão duplo          |
| Perfil de saída          | Meia-lua                         |
| Perfil de saída          | Chave de parafusos quadrada      |
| Perfil de saída          | Chave de parafusos para Phillips |
| Perfil de saída          | Chave de caixa de 6 faces        |
| Perfil de saída          | Chave de caixa de 3 faces        |
| Perfil de saída          | Chave de caixa de 4 faces        |
| Perfil de saída          | Chave de parafusos de fenda      |
| Tipo de produto          | Chave de quadro de comando       |