



Dados do pedido

Número do pedido	084000 50
GTIN	4024937412879
Classe de artigo	08H

Descrição

Modelo:

Aparelho de lubrificação móvel a ar comprimido com carro para transporte económico e seguro de massas lubrificantes de longa duração. Elevada potência de bombeamento devido à relação de transmissão 1 : 55, assim como ligação de sucção e mangueiras de lubrificação de segurança com grande diâmetro. Adequado para óleos e massas lubrificantes até à classe de consistência 2, também massas lubrificantes biológicas (massas lubrificantes multiusos).

Material fornecido:

Tampa seguidora de massa lubrificante, tampa de aço de proteção contra pó, pistola de lubrificação de alta pressão e mangueira de 4 m.

Instrução:

O aparelho de lubrificação é autolubrificante e não requer um lubrificador de tubo adicional. Recomenda-se a utilização de um redutor de pressão com separador de água.

Descrição técnica

pressão de lubrificação máxima	400 bar
potência de bombeamento máxima	600 g/min
Ø interior do recipiente	360 - 405 mm

pressão de ar necessária	3 - 10 bar
indicado para volume do recipiente	50 kg
Tipo de produto	Aparelho de lubrificação