

**Anel de ajuste DIN 2250 C, Ø da medida nominal: 127mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 484030 127    |
| GTIN             | 2050001953032 |
| Classe de artigo | 48B           |

**Descrição****Modelo:**

**Anéis de ajuste** (anéis de controlo) em aço de calibre de primeira classe, temperados, distendidos, retificados e finamente esmerilados. **Os anéis de ajuste estão identificados com a medida real.** A tolerância de fabrico para o orifício é JS4.

**Utilização:**

Para aplicações gerais, p. ex., para ajustar e testar medidores.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Instrução:**

**Podem ser facilmente encomendados outros tamanhos intermédios até 320 mm, p. ex., 484030 tam. 82.**

**Descrição técnica**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Campo de tolerância | JS             |
| Medida nominal      | 127 mm         |
| Norma               | DIN 2250 C     |
| Material            | Aço de calibre |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tolerância de produção do furo | JS4            |
| Qualidade                      | 4              |
| Calibração                     | L7             |
| Tipo de produto                | Anel de ajuste |

**Prestações de serviços**

|  |            |
|--|------------|
| Calibração Anel de ajuste Ø máximo 500       | 028400 500 |
| Calibração DAkkS Anel de ajuste Ø máximo 200 | 028470 200 |