

Anel de ajuste DIN 2250 C, Ø da medida nominal: 242mm



Dados do pedido

Número do pedido	484030 242
GTIN	2050001954152
Classe de artigo	48B

Descrição

Modelo:

Anéis de ajuste (anéis de controlo) em aço de calibre de primeira classe, temperados, distendidos, retificados e finamente esmerilados. **Os anéis de ajuste estão identificados com a medida real.** A tolerância de fabrico para o orifício é JS4.

Utilização:

Para aplicações gerais, p. ex., para ajustar e testar medidores.

Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

Instrução:

Podem ser facilmente encomendados outros tamanhos intermédios até 320 mm, p. ex., 484030 tam. 82.

Descrição técnica

Medida nominal	242 mm
Campo de tolerância	JS
Norma	DIN 2250 C
Tolerância de produção do furo	JS4

Material	Aço de calibre
Qualidade	4
Calibração	L7
Tipo de produto	Anel de ajuste

Prestações de serviços

CalibraçãoAnel de ajuste Ø máximo 500	028400 500
---------------------------------------	------------