

## Anel de ajuste DIN 2250 C, Ø da medida nominal: 81mm



### Dados do pedido

Número do pedido	484030 81
GTIN	2050001955234
Classe de artigo	48B

### Descrição

**Modelo:**

**Anéis de ajuste** (anéis de controlo) em aço de calibre de primeira classe, temperados, distendidos, retificados e finamente esmerilados. **Os anéis de ajuste estão identificados com a medida real.** A tolerância de fabrico para o orifício é JS4.

**Utilização:**

Para aplicações gerais, p. ex., para ajustar e testar medidores.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Instrução:**

**Podem ser facilmente encomendados outros tamanhos intermédios até 320 mm, p. ex., 484030 tam. 82.**

### Descrição técnica

Medida nominal	81 mm
Campo de tolerância	JS
Norma	DIN 2250 C
Material	Aço de calibre

Tolerância de produção do furo	JS4
Qualidade	4
Calibração	L7
Tipo de produto	Anel de ajuste

### Prestações de serviços

Calibração Anel de ajuste Ø máximo 100	028400 100
Calibração DAkkS Anel de ajuste Ø máximo 200	028470 200