

## Anel de ajuste DIN 2250 C, Ø da medida nominal: 304mm



### Dados do pedido

Número do pedido	484030 304
GTIN	2050001954787
Classe de artigo	48B

### Descrição

#### Modelo:

**Anéis de ajuste** (anéis de controlo) em aço de calibre de primeira classe, temperados, distendidos, retificados e finamente esmerilados. **Os anéis de ajuste estão identificados com a medida real.** A tolerância de fabrico para o orifício é JS4.

#### Utilização:

Para aplicações gerais, p. ex., para ajustar e testar medidores.

#### Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Instrução:

**Podem ser facilmente encomendados outros tamanhos intermédios até 320 mm, p. ex., 484030 tam. 82.**

### Descrição técnica

Campo de tolerância	JS
Medida nominal	304 mm
Norma	DIN 2250 C
Material	Aço de calibre

Tolerância de produção do furo	JS4
Qualidade	4
Calibração	L7
Tipo de produto	Anel de ajuste

**Prestações de serviços**

Calibração Anel de ajuste Ø máximo 500	028400 500
--	------------