

3M

Dados do pedido

Número do pedido	083636 YELLOW
GTIN	50021200456621
Classe de artigo	08M

Descrição

Modelo:

A **3M™ 764i** pode ser usada para aplicações não críticas, como marcações a cores e agrupamento. É resistente à corrosão, flexível, resistente à abrasão, maleável, fácil de aplicar e resistente à humidade.

As fitas de marcação para chão coloridas 3M™ são ideais para o setor de manutenção de edifícios e para melhorar a segurança das instalações. A estrutura especial das fitas adesivas de PVC coloridas resiste a arranhões, abrasão, intempéries e à maioria dos produtos químicos. Fácil de aplicar, muito flexível mesmo em superfícies irregulares.

Instrução:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.

Descrição técnica

Espessura	0,125 mm
Designação do fabricante	764i
Largura	50 mm
Comprimento	33 m

Cor	amarelo
material de suporte	Película de PVC
Massa adesiva	Borracha natural
Temperatura de armazenamento	20 - 23 °C
Forro disponível	não
Capacidade de alongamento	180 %
Particularidade	resistente à abrasão
Particularidade	macio
Particularidade	resistente à corrosão
Particularidade	resistente à humidade
Tipo de fita adesiva	de um lado
resistente à temperatura até	29 °C
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
Resistência à tração	2,28 N/mm
Força de aderência em aço	0,21 N/mm
Aplicação	Agrupar
Aplicação	Marcar
Aplicação	Trancar
Humidade do armazém	50 - 60 %
Tipo de produto	Fita adesiva