

Ficha de dados

Mahr

Micrómetro externo digital, Faixa de medição: 0-25



Dados do pedido

Número do pedido	421310 0-25
GTIN	4059192058388
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Micrómetro externo inovador com **dígitos de 10 mm de altura** num ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Fuso de medição temperado e retificado. Superfícies de medição de metal duro. Roquete com avanço com acionamento rápido. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Descrição técnica

Calibração	B1
Ø do fuso	6,5 mm
Leitura	0,00005 polegada
Passo do fuso	0,5 mm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Leitura	0,001 mm
Número de pilhas incluídas	1

Ficha de dados

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±2 µm
Norma	ISO 3611
Leitura comutável	mm/polegada
Proteção do valor de medição	#Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/421310-0-25>