



### Alicate universal de vanádio, brilhante, com mangas de punho de dois componentes, comprimento total: 160



#### Dados do pedido

Número do pedido	702995 160
GTIN	4045197887313
Classe de artigo	72B

#### Descrição

**Versão:**

Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 64 HRC), também adequado para fio de piano.

Alicates nus, pegas com mangas multicomponentes.

**Norma:**

**DIN ISO 5746**

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.

#### Descrição técnica

Valores de corte para fio duro até Ø	2 mm
Valores de corte para corda de piano até Ø	1,5 mm
comprimento total	160 mm
Norma	<b>DIN ISO 5746</b>
Propriedades do mordente	dentado interno
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC), corpo do alicate forjado por estampagem

## Ficha de dados

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	sem revestimento
não produz faíscas	não
Tipo de produto	Alicate multifuncional