

**Alicate universal de vanádio isolamento VDE, comprimento total: 160****Dados do pedido**

Número do pedido	701852 160
GTIN	4045197887474
Classe de artigo	72B

Descrição**Versão:**

Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 64 HRC), também adequado para fio de piano. **Para trabalhar sob tensão até 1000 V, conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Alicates nus, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.

Descrição técnica

Valores de corte para corda de piano até Ø	1,5 mm
Valores de corte para fio duro até Ø	2 mm
comprimento total	160 mm
Norma	semelhante a DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Propriedades do mordente	dentado
Punho	Manga multicomponente
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	sem revestimento

Ficha de dados

não produz faíscas

não

Tipo de produto

Alicate multifuncional