

3M Scotch-Brite™

Escova de cerdas tipo C Ø 150 mm, BB-ZB, Granulometria: 120**Dados do pedido**

Número do pedido	573555 120
GTIN	048011332123
Classe de artigo	53M

Descrição**Modelo:**

As escovas de limpeza especiais seladas são corpos abrasivos homogêneos com uma mistura de grão de cerâmica moldado com precisão e óxido de alumínio e uma **vida útil excepcional. Extremamente flexíveis e adaptáveis.**

A Bristle-Brush **radial** é composta por segmentos individuais (aprox. 1,6 mm de largura). Com cerdas dobradas (tipo C) para o **processamento de superfícies perfiladas.**

Utilização:

Respeitar o sentido de rotação.

Em quase todos os materiais com a maior segurança no trabalho possível. Remoção de ferrugem, resíduos de cola, tinta, riscos leves e rebarbas. Para alisado, acabamento, polimento, limpeza e rebarbagem.

Ø do orifício 25,4 mm com anéis redutores agregados Ø 22,23/19/15,6/12,7 mm. Podem ser ampliadas para qualquer largura com o adaptador n.º 573580. Uso em retificadoras duplas ou retificadoras retas ou eixos flexíveis com mandril de fixação n.º 556380 tam. 1.

Descrição técnica

Ø da escova D ₁	150 mm
Cor	branco

Granulometria	120
Largura da escova	12 mm
n.º máximo de rotações	6000 r,p,m,
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Atributo do nome do produto	BB-ZB
Designação do fabricante	BB-ZB
Tipo de produto	Escova circular

Acessórios

Mandril Número de discos a fixar 1	556380 1
Mandril Número de discos a fixar 1-2	556380 1-2
Conjunto de adaptadores de extensão 4 peças	573580