

HOLEX**Alicate de pontas chatas reto isolamento VDE, comprimento total: 160****Dados do pedido**

Número do pedido	713351 160
GTIN	4045197887894
Classe de artigo	72B

Descrição**Versão:**

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso.
Alicates nus, pegas com mangas multicomponentes.

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:**DIN ISO 5745****Material:**

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	160 mm
Punho	Manga multicomponente
Comprimento do mordente	50 mm
Forma da boca	oval/pontiagudo, reto
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Norma	semelhante a DIN ISO 5745
Propriedades do mordente	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente	interior rugoso

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	sem revestimento
Tipo de produto	Alicate multifuncional