


3M Scotch-Brite™

**Escova de cerdas tipo A Ø 150 mm, BB-ZB, Granulometria: 50****Dados do pedido**

Número do pedido	573565 50
GTIN	48011276052
Classe de artigo	53M

**Descrição****Modelo:**

As escovas de limpeza especiais seladas são corpos abrasivos homogêneos com uma mistura de grão de cerâmica moldado com precisão e óxido de alumínio e uma **vida útil excepcional.**

**Extremamente flexíveis e adaptáveis.**

A Bristle-Brush **radial** é composta por segmentos individuais (aprox. 1,6 mm de largura).

Com cerdas oblíquas (tipo A) para uma **utilização potente.**

**Utilização:**

Respeitar o sentido de rotação.

**Em quase todos os materiais com a maior segurança no trabalho possível.** Remoção de ferrugem, resíduos de cola, tinta, riscos leves e rebarbas. Para alisado, acabamento, polimento, limpeza e rebarbagem.

**Ø do orifício 25,4 mm** com anéis redutores agregados Ø 22,23/19/15,6/12,7 mm. Podem ser ampliadas para qualquer largura com o adaptador n.º 573580. Uso em retificadoras duplas ou retificadoras retas ou eixos flexíveis com mandril de fixação n.º 556380 tam. 1.

**Descrição técnica**

Cor	verde
Granulometria	50

Ø da escova D <sub>1</sub>	150 mm
Largura da escova	12 mm
n.º máximo de rotações	6000 r,p,m,
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Atributo do nome do produto	BB-ZB
Designação do fabricante	BB-ZB
Tipo de produto	Escova circular

## Acessórios

Mandril Número de discos a fixar 1	556380 1
Mandril Número de discos a fixar 1-2	556380 1-2
Conjunto de adaptadores de extensão 4 peças	573580