

**Chave combinada boca-luneta, cromado, Tamanho da chave: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	613950 16
GTIN	4045197159823
Classe de artigo	62A

**Descrição****Modelo:**

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.  
Com eixo oval.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado.

**Descrição técnica**

altura máxima da boca h1	8 mm
Comprimento da chave L	200 mm
Tamanho da chave	16 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
altura máxima do anel h <sub>2 máx.</sub>	13 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posição do anel	15 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-vanádio

Superfície	cromado
Atributo do nome do produto	cromado
Tipo de produto	Chave de parafusos