

**Chave combinada boca-luneta, cromado, Tamanho da chave: 8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	613950 8
GTIN	4045197159748
Classe de artigo	62A

Descrição**Modelo:**

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descrição técnica

Comprimento da chave L	120 mm
Tamanho da chave	8 mm
altura máxima da boca h1	4,5 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
altura máxima do anel h _{2 máx.}	7 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posição do anel	15 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-vanádio

Superfície	cromado
Atributo do nome do produto	cromado
Tipo de produto	Chave de parafusos