



## Sortido de chaves de caixa métricas/imperiais, quadrado de 1/2 polegadas 45 peças



### Dados do pedido

Número do pedido	638810
GTIN	4018754079445
Classe de artigo	63A

### Descrição

#### Modelo:

**Peças de acionamento/união** conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

#### Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 – M22. Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca até 3/4 polegadas (dimensões em polegadas americanas).

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

#### Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 12 faces: 22 un. n.º 642100

tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Insertos para chave de caixa 12 faces: 17 un. n.º 642400

tam. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Cabo em T: 1 un. n.º 641300 tam. 300

Extensões: 3 un. n.º 641000

tam. 75; 130; 255

Articulação de cardan: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2

Roquete: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2

Acondicionamento em: Caixa de aço

### Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de caixa de 12 faces
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Número de peças	45
Medidas dos tamanhos de chave	métrico/imperial
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces	10-34 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces	3/8-1,1/4 polegada
embalagem	Caixa de aço
Comprimento	540 mm
Largura	290 mm
Altura	53 mm
Tipo de produto	Chave de caixa

## Acessórios

Extensão, 1/2 polegada comprimento total 130	641000 130
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 255	641000 255
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 75	641000 75
Cabo em T, 1/2 polegada comprimento total 300	641300 300
Articulação de cardan, 1/2 polegada Tipo 1/2	641600 1/2
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 10	642100 10
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 11	642100 11
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 12	642100 12
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 13	642100 13
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 14	642100 14
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 15	642100 15
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 16	642100 16
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 17	642100 17

Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 18	642100 18
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 19	642100 19
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 20	642100 20
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 21	642100 21
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 22	642100 22
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 23	642100 23
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 24	642100 24
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 25	642100 25
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 26	642100 26
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 27	642100 27
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 28	642100 28
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 30	642100 30
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 32	642100 32
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 34	642100 34
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 1	642400 1
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 1.1/16	642400 1.1/16
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 1.1/4	642400 1.1/4
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 1.1/8	642400 1.1/8
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 1.3/16	642400 1.3/16
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 1/2	642400 1/2
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 11/16	642400 11/16
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 13/16	642400 13/16
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 15/16	642400 15/16
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 19/32	642400 19/32
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 25/32	642400 25/32
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 3/4	642400 3/4
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 3/8	642400 3/8
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 5/8	642400 5/8
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 7/16	642400 7/16

Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 7/8	642400 7/8
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 9/16	642400 9/16