



Aparafusadora de impacto sem fio 12 V, Ø máx. de parafusos M12, adequado para aço, inclui 2 baterias, Tipo: GDR12110



Dados do pedido

Número do pedido	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Classe de artigo	03B

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto rotativa sem fio.

- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Indicador do nível de carga.**

Aparafusadora de impacto rotativa **compacta** para uma **precisão elevada**.

- **Manuseamento perfeito devido a comprimento curto.**
- **Precisão mais elevada: PowerControl de 2 níveis para evitar o aperto excessivo de parafusos mais pequenos.**
- **Vida útil mais longa através de tecnologia de motor EC sem escovas.**
- **Luz LED para iluminar a área de trabalho mesmo em locais escuros.**

Vantagem:

Manuseamento perfeito devido a comprimento curto.

Material fornecido:

Inclui 2x baterias de íões de lítio, carregador, L-BOXX.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073859.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	2600 r,p,m,
Peso	0,9 kg
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
Medidas do alojamento de ferramentas	1/4 polegada
Número de batidas	0 - 3100 r,p,m,
binário máximo duro	110 Nm
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Designação do fabricante	GDR 12V-110
Tensão da bateria	12 V
vibração máxima conforme EN	10 m/s ²
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Sextavado interior
utilização típica	Strong
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M12
Capacidade da bateria	3 Ah
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	1200 r,p,m,
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria
B12

073855 B12