

STAHLWILLE®\*

**Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 50 peças****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 638610        |
| GTIN             | 4018754331321 |
| Classe de artigo | 63A           |

**Descrição****Modelo:**

**Peças de acionamento/união** conforme **DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

**Utilização:**

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 – M22. velas de ignição de 16 e 20,8 mm. Parafusos com sextavado interior com rosca M5 – M12.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

**Material fornecido:**

Insertos para chave de caixa 12 faces: 23 un. n.º 642100  
tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;  
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Insertos para chave de caixa extra comprida, de 12 faces: 7 un. n.º 642500  
tam. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Insertos para chave de caixa para velas de ignição: 2 un. n.º 642450  
tam. 16; 20,8

Insertos para chave de caixa com articulação de cardan: 6 un. n.º 642600  
tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Insertos para chave de parafusos sextavada: 5 un. n.º 643200  
tam. 4; 5; 6; 8; 10

Cabo em T: 1 un. n.º 641300 tam. 300

Extensões: 3 un. n.º 641000  
tam. 75; 130; 255

Articulação de cardan: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2

Punho articulado: 1 un. n.º 641200 tam. 396

Roquete: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2  
Acondicionamento em: Caixa de aço

## Descrição técnica

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Número de peças   | 50                           |
| Quadrado de acionamento                                     | 1/2 polegada                 |
| Perfil de saída   | Chave de caixa de 12 faces   |
| Perfil de saída   | Chave de parafusos sextavada |
| Perfil de saída   | Chave de caixa de 6 faces    |
| Medidas dos tamanhos de chave                               | métrico                      |
| Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces | 8-34 mm                      |
| Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas  | 4-10 mm                      |
| embalagem   | Caixa de aço                 |
| Comprimento   | 540 mm                       |
| Largura   | 290 mm                       |
| Altura  | 53 mm                        |
| Tipo de produto   | Chave de caixa               |

## Acessórios

|   |            |
|---|------------|
| Extensão, 1/2 polegada comprimento total 130          | 641000 130 |
| Extensão, 1/2 polegada comprimento total 255          | 641000 255 |
| Extensão, 1/2 polegada comprimento total 75           | 641000 75  |
| Cabo em T, 1/2 polegada comprimento total 300         | 641300 300 |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 10 | 642100 10  |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 11 | 642100 11  |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 12 | 642100 12  |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 13 | 642100 13  |

|  |             |
|--|-------------|
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 14                        | 642100 14   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 15                        | 642100 15   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 16                        | 642100 16   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 17                        | 642100 17   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 18                        | 642100 18   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 19                        | 642100 19   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 20                        | 642100 20   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 21                        | 642100 21   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 22                        | 642100 22   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 23                        | 642100 23   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 24                        | 642100 24   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 25                        | 642100 25   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 26                        | 642100 26   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 27                        | 642100 27   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 28                        | 642100 28   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 30                        | 642100 30   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 32                        | 642100 32   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 34                        | 642100 34   |
| Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 8                         | 642100 8    |
| tomada de vela de ignição de 12 lados, 1/2 polegada<br>Tamanho da chave 16   | 642450 16   |
| tomada de vela de ignição de 12 lados, 1/2 polegada<br>Tamanho da chave 20,8 | 642450 20,8 |
| Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da<br>chave 13            | 642500 13   |
| Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da<br>chave 17            | 642500 17   |
| Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da<br>chave 18            | 642500 18   |
| Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da<br>chave 19            | 642500 19   |

|  |           |
|--|-----------|
| Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da chave 22       | 642500 22 |
| Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da chave 24       | 642500 24 |
| Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da chave 27       | 642500 27 |
| Inserto articulado sextavado, 1/2 polegada Tamanho da chave 13       | 642600 13 |
| Inserto articulado sextavado, 1/2 polegada Tamanho da chave 16       | 642600 16 |
| Inserto articulado sextavado, 1/2 polegada Tamanho da chave 17       | 642600 17 |
| Inserto articulado sextavado, 1/2 polegada Tamanho da chave 18       | 642600 18 |
| Inserto articulado sextavado, 1/2 polegada Tamanho da chave 19       | 642600 19 |
| Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 10 | 643200 10 |
| Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 4  | 643200 4  |
| Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 5  | 643200 5  |
| Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 6  | 643200 6  |
| Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 8  | 643200 8  |