



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Escada dupla de barras de alumínio, de acesso bilateral, número de degraus possível 2x6 – 2x12****Dados do pedido**

Número do pedido	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Classe de artigo	98G

**Descrição****Versão:**

Longarinas de tubo retangular, degraus retangulares estriados de 30x30 mm, permanentemente rebordados com as longarinas, guia de longarina cónica para um suporte seguro. Extremidades superiores das longarinas com tampas das extremidades. Capa de escada nivello® antiderrapante. Elevada estabilidade devido a proteção contra abertura com 2 cintas de perlon de alta resistência, patilhas de segurança para transporte. Dobradiças de aço galvanizado com parafusamento.

**Norma:****DIN EN 131.****Descrição técnica**

Comprimento da escada	1,83 m
Modelo do degrau	Degrau
Profundidade dos degraus	30 mm
largura inferior exterior	0,53 m

Peso	7,7 kg
Acessibilidade	de ambos os lados
Altura de trabalho aprox.	3,3 m
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Tipo de produto	Escada dupla