



Aparafusadora de impacto sem fio 18 V, Tipo: M18FQID



Dados do pedido

Número do pedido	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonómico com revestimento macio.

Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade. **Eletrónica REDLINK PLUS™** – gestão de desempenho única:

- **Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.**
- **Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.**

O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário. **Aparafusadora de impulso sem fio M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" hex.**

- **Com mecanismo de impacto montado em banho de óleo com tecnologia FLUID-DRIVE™ para trabalhar de forma especialmente silenciosa e prolongar a vida útil.**
- **No nível de comutação 4, o aparelho reduz automaticamente o n.º de rotações na marcha em vazio, o que é ideal, p. ex., para parafusos autorroscantes.**

Versão do texto publicitário:

Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com **motor EC sem escovas POWERSTATE™**, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.

Vantagem:

Aparafusadora de impulso com eletrônica REDLINK PLUS™.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de íões de lítio, carregador, HD Box, clipe de cinto.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

Descrição técnica

Medidas do alojamento de ferramentas	1/4 polegada
Número de batidas 2.º nível	0 - 2900 r,p,m,
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M14
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	HEX (E 6,3)
Designação do fabricante	M18FQID-502X
Tensão da bateria	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
vibração máxima conforme EN	12 m/s ²
Número de batidas 4.º nível	0 - 3700 r,p,m,
binário máximo 1.º nível	40 Nm
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Capacidade da bateria	5 Ah
Peso	1,8 kg
utilização típica	Strong
Número de batidas 3.º nível	0 - 3700 r,p,m,
Tipo	M18FQID
Número de batidas 1.º nível	0 - 1800 r,p,m,
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

Acessórios

Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC