

Ficha de dados

Mahr

Paquímetro de profundidade digital IP 67 com i-wi, Faixa de medição: 200



Dados do pedido

Número do pedido	418703 200
GTIN	4059192058364
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Com predefinição (predefinição da medição), p. ex. para medições de distância com inserto de medição n.º 418630. Calha de medição à frente com um pino de medição fino e temperado, Ø 1,5 mm, 5 mm de comprimento.

Mostrador LCD muito grande com dígitos com 11 mm de altura, interface de dados sem fios i-wi integrada, resistente a poeiras e à humidade, tempo de funcionamento aprox. 3 anos.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Ponte adicional de 300 mm de comprimento n.º 418610, inserto de medição para medições de distância n.º 418630.

Transferência de dados sem fios para o recetor de rádio i-wi n.º 498912.

Descrição técnica

Calibração	A1
Comprimento da ponte	100 mm
Secção transversal da régua de medição	16x4 mm
Leitura comutável	0,0005 polegada

Ficha de dados

Tempo de funcionamento	26000 h
Leitura comutável	0,01 mm
Interface	Sistema de rádio i-wi MAHR
Faixa de medição	0 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Leitura comutável	mm/polegada
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro de profundidade

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/418703-200>