



Serra circular manual sem fio, Tipo: GKS1226



Dados do pedido

Número do pedido	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Classe de artigo	03B

Descrição

Modelo:

Serra circular manual sem fio de 12 V/3,0 Ah prática.

- **O design mais compacto da sua classe para um manuseamento perfeito.**
- **Visão excelente da interface graças a LED claro.**
- **Excelente ergonomia: reduzida circunferência do punho e peso leve (apenas 1,4 kg) para o máximo conforto de trabalho.**
- **Placa de base robusta de alumínio para cortes precisos.**
- **Adaptador de aspiração de pó compatível com o sistema de aspiração Bosch.**

Material fornecido:

Inclui carregador, folha de serra para madeira, adaptador para batente paralelo/calha de guiamento, adaptador de aspiração, chave sextavada interior e L-BOXX 238.

Instrução:

Folhas de serra circular encontram-se em 583920.

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e do n.º 073866.

Descrição técnica

Peso	1,4 kg
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)

Capacidade da bateria	3 Ah
Versão	Serra circular manual
Designação do fabricante	GKS12V-26
Ø da folha de serra	85 mm
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
Ø do furo da folha de serra	15 mm
n.º máximo de rotações	1400 r,p,m,
Tensão da bateria	12 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	2
profundidade de corte máxima	26,5 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Serra