



## Serra de sabre sem fio, Tipo: GSA1214



### Dados do pedido

Número do pedido	078215 GSA1214
GTIN	3165140910651
Classe de artigo	03B

### Descrição

#### Modelo:

**Serra de sabre sem fio Bosch** com **sistema SDS** para uma troca rápida e confortável da filha de serra.

- **Tecnologia de íões de lítio da Bosch Professional para uma vida útil longa e autonomia excelente da bateria.**
- **O Electronic Cell Protection (ECP) protege a bateria contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.**
- **Pega Softgrip ergonómica.**
- **Com iluminação LED do posto de trabalho.**

**Serra de sabre compacta com peso reduzido** e uma pequena circunferência do punho, também para trabalhos acima da cabeça e com apenas uma mão.

Com **indicador de proteção de sobrecarga** e **de nível de carga**. Com iluminação LED do posto de trabalho.

#### Material fornecido:

Inclui mala de transporte, 2x folhas de serra, 2x bateria, carregador rápido. Inclui 2x bateria de íões de lítio 12 V/3,0 Ah, carregador rápido, 1x folha de serra de sabre S 522 EF flexível para metal, 1x folha de serra de sabre S 511 DF flexível para madeira e metal, L-BOXX 102, tampa para inserto L-BOXX para carregador, inserto 1/2 L-BOXX para aparelho, inserto 1/2 L-BOXX para carregador.

#### Instrução:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851 – 073859.

## Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
Capacidade da bateria	3 Ah
Designação do fabricante	GSA 12 V-14
Particularidade	SDS, LED
Tensão da bateria	12 V
Número de cursos	0 - 3000 r,p,m,
Comprimento do curso	14,5 mm
vibração máxima conforme EN	12 m/s <sup>2</sup>
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Peso	1,2 kg
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Serra