



Retificadora angular pequena sem fio 12 V, para discos de 76 mm Ø, rosca do fuso de retificação M5



Dados do pedido

Número do pedido	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Classe de artigo	03C

Descrição

Versão:

Retificadora angular pequena sem fio de 12 V/3,0 Ah extremamente prática para cortar com **discos de corte pequenos com Ø 76 mm** (diâmetro do furo de 10 mm) em áreas apertadas. Com motor EC potente, bloqueio do fuso.

Material fornecido:

Inclui L-BOXX, inserto L-BOXX de 1/2 para bateria e carregador, carregador rápido GAL 12V-40 Professional, 2× discos de corte de aglomerado resinoide, 1× disco de corte de metal duro, Expert for Inox, 76×10×1 mm, tampa protetora.

Nota:

Para discos de corte pequenos e mandris adequados, ver a partir do n.º 563050. Para baterias e carregadores adequados, ver os números 073851 – 073866.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	19500 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	13,5 m/s ²
Capacidade da bateria	3 Ah
Peso	0,9 kg

Ficha de dados

profundidade de corte máxima	16 mm
Design do motor	motor EC sem escovas
Ø máximo do disco	76 mm
Tensão da bateria	12 V
Designação do fabricante	GWS 12V-76
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	2
Ø do furo da folha de serra	10 mm
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Retificadora angular

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/077100-12-76>