



Retificadora angular elétrica GWS, para discos de 125 mm Ø, com bloqueio contra re arranque, Tipo: 19-125CIE



Dados do pedido

Número do pedido	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Classe de artigo	03C

Descrição

Versão:

Motor de 1900 W com eletrônica de velocidade.

Retificadora angular de 1900 W muito potente para a máxima produtividade e a melhor proteção do utilizador

- **Vida útil longa devido a motores com arrefecimento direto do motor, Constant-Electronic, proteção contra sobrecarga e longa durabilidade das escovas de carvão.**
- **Bom manuseamento através de caixa estreita com superfície Softgrip para um apoio seguro.**
- **Pega adicional com Vibration Control com 40% de redução de vibrações para trabalhar sem esforço (EN 60745).**
- **Líder na proteção do utilizador através de KickBack Stop, proteção contra re arranque, tampa protetora resistente à torção e redução de vibrações.**

Material fornecido:

Inclui tampa protetora resistente à torção, conjunto de aperto, pega adicional.

Descrição técnica

Comprimento	311 mm
profundidade de corte máxima	34 mm
Consumo energético	1900 W

Ø máximo do disco	125 mm
Paragem kickback	sim
Peso	2,4 kg
vibração máxima conforme EN	6 m/s ²
Designação do fabricante	GWS 19-125 CIE
Particularidade	Eletrónica de velocidade
Bloqueio contra re arranque	sim
Altura	103 mm
Faixa de rotação	2800 - 11500 r,p,m,
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Retificadora angular