

Garant**Braço articulado hidráulico (sem base magnética), Alcance: 300****Dados do pedido**

Número do pedido	440610 300
GTIN	4045197889584
Classe de artigo	41D

Descrição**Versão:**

Suporte de medição hidráulico com aperto central – todas as articulações são sujeitas a um aperto rígido usando o botão rotativo central. Sistema hidráulico com óleo protegido contra perda de óleo com juntas duplas. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. **Volante grande e revestido a borracha** (\varnothing 54 mm) para aperto e desaperto fáceis. Os braços articulados rodam 360° sobre o suporte do comparador, basculam 180° e adequam-se a comparadores com \varnothing da haste 6 e 8 mm ou prisma.

Legenda:**Aperto central hidráulico**

com volante ergonómico

Ajuste fino

no suporte do comparador

Articulação esférica**Base magnética**

no invólucro de plástico

Nota:

Os suportes de medição hidráulicos suportam altas flutuações de temperatura com o aperto aberto. Nesse caso, o óleo demora algum tempo a compensar a temperatura. No estado apertado, é permitida uma diferença de temperatura de, no máximo, 15 °C sem flutuações de pressão. Estas flutuações podem causar danos no tripé ou nos objetos fixados.

Descrição técnica

Força de aderência	1000 N
Alcance	300 mm
Rosca de ligação	M8
Tipo de produto	Suporte de medição

Acessórios

Volante de reserva Tipo A	440626 A
Pistão sobressalente Tipo 4	440830 4
Punho de estrela Tipo 4	440850 4
Jogo de anéis de vedação Tipo 1	440855 1
Parafuso de aperto M3 para suporte do comparador	440858
Parafuso de ajuste M4×0,35 para suporte do comparador	440859
Suporte para comparador	440860