

Ansell**Par de luvas HyFlex® 11-840, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094264 7
GTIN	10076490475540
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

HyFlex® 11-840. Excelente equilíbrio entre resistência à abrasão robusta, maior conforto e maior liberdade de movimentos, tornando-a ideal para trabalhos alternados. **Sem silicone** e, logo, prevenção da contaminação de peças metálicas por partículas de silicone. Particularmente adequada para a montagem de componentes pequenos e médios, trabalhos gerais.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Série	HyFlex®
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Categoria de proteção	Categoria II

Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem látex
EN 388	4131 A
EN 407	X1XXXX
material de suporte	Nylon Spandex
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Comprimento	200 mm
Cor	preto/cinzeno
Peso	11,6 g
Tecnologia de tricotagem	15G
Norma	EN 407
Utilização	reutilizável
Material	Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos