

**Ansell****Par de luvas HyFlex® 11-925, Tamanho das luvas: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	094248 10
GTIN	10076490458796
Classe de artigo	04P

**Descrição****Modelo:**

HyFlex® 11-925. Luva com **tecnologia de malha de calibre 18** e revestimento duplo de nitrilo e espuma de nitrilo para uma excelente combinação de elevada sensibilidade, aderência segura com óleo e boa proteção cutânea. Uma tecnologia Grip recentemente desenvolvida reduz o risco de os objetos escorregarem da mão em áreas de trabalho dinâmicas. Particularmente adequada para triagem e teste de peças leves, montagem de peças oleosas, carga e descarga de correias de produção, trabalhos de manutenção.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Tamanho das luvas	10
Série	HyFlex®
Tipo de luvas	Luvas multiusos

Categoria de proteção	Categoria II
Índice	1
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	sem silicone
EN 388	3111 A
material de suporte	Spandex Nylon
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento de 3/4
âmbito	Precisão
Comprimento	205 mm
Cor	azul
Peso	17,5 g
Tecnologia de tricotagem	18G
Utilização	reutilizável
Material	Nitrilo
Classe de proteção contra o corte	A
Tipo de produto	Luvas multiusos