

**HOLEX****Par de luvas com relevos, Tamanho das luvas: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	094301 8
GTIN	4045197890153
Classe de artigo	02H

**Descrição****Modelo:**

Luva de montagem respirável com um inovador revestimento de PU e nitrilo à base de água, para as máximas exigências de precisão, flexibilidade e sensibilidade tátil em ambientes de trabalho secos e ligeiramente oleosos. Uma superfície de textura especialmente fina graças ao processo de acabamento elaborado. Muito duradoura graças à elevada resistência à abrasão. Sem DMF.

Com **nós de nitrilo adicionais** para uma aderência ainda melhor e maior durabilidade.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Tamanho das luvas	8
Tipo de luvas	Luvas multiusos

Categoria de proteção	Categoria II
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem DMF
EN 388	4131X
material de suporte	Lycra®, poliamida
Revestimento	PU à base de água/nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
âmbito	Precisão
Comprimento	255 mm
Cor	preto/cinzeno
Tecnologia de tricotagem	15G
AQL	G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Utilização	reutilizável
Tipo de produto	Luvas multiusos