



### Aparafusadora com desconexão automática dinamométrica com ParameterControl Aparafusadora de barra angular, Tipo: 71126360



#### Dados do pedido

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 071120 71126360 |
| GTIN             | 4014586883847   |
| Classe de artigo | 03F             |

#### Descrição

##### Versão:

As **aparafusadoras com desconexão automática FEIN ACCU TEC** são concebidas para as mais altas exigências em termos de **aparafusamentos precisos na produção em série**.

- **Motores EC sem escovas com uma durabilidade muito superior e custos de manutenção até 80% menores.**
- **Atraso de religação após o aparafusamento, para evitar “reaparafusamento”.**
- **Bloqueio de religamento se a carga da bateria não for suficiente para o processo de aparafusamento.**
- **Tolerâncias de aperto reduzidas para uma qualidade elevada do aparafusamento.**
- **Binários de aperto precisos e constantes, independentemente do caso de aparafusamento.**
- **Aparafusadoras testáveis, valor CmK > 1,67 ± 10% (com base em 6 Sigma) conforme ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

O binário de desaperto é 25% superior ao binário de aperto.

Aparafusadora dinamométrica com desconexão automática com ParameterControl para a programação fácil e individual no PC usando um adaptador de programação (n.º 071135 tam. 92604163).

**Parâmetros livremente programáveis:** rotação, sentido de rotação, ângulo de rotação, limiar de binário e tempo.

Até 5 passos de programa. Ajuste exato ao caso de aparafusamento correspondente.

**Desligamento final por acoplamento mecânico.** Ideal para a otimização de processos e tempos.

## Ficha de dados

**Aparafusadora com desconexão automática para bateria de iões de lítio. Sem manutenção**  
até 500 000 aparafulsamentos.

### Material fornecido:

É fornecido apenas a parafusadora, **sem bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular**. Bateria, carregador, ferramenta de ajuste e cabeça angular devem ser encomendados especificamente para o aparelho.

### Nota:

Os comprovadores dinamométricos encontram-se a partir do n.º 654300. Para sensores de binário/ângulo de rotação, ver n.º 654381. Serviço de pré-ajuste do binário a pedido.

Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073832.

## Descrição técnica

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Design do motor                                      | Motor EC sem escovas           |
| Designação do fabricante                             | ASW 18-45 PC                   |
| Faixa de rotação                                     | 25 - 310 r,p,m,                |
| Peso com bateria                                     | 1,7 kg                         |
| Modelo   | Aparafusadora de barra angular |
| Tensão da bateria                                    | 12 V                           |
| Tensão da bateria                                    | 18 V                           |
| Faixa de binário                                     | 20 - 45 Nm                     |
| cabeça angular adequada                              | 071133 15010                   |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Fein tipo E 12 V               |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Fein tipo E 18 V               |
| Tipo de bateria                                      | Ião de lítio                   |
| Alimentação de energia                               | A bateria recarregável         |
| Tipo de produto                                      | Aparafusadora                  |

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/071120-71126360>