

**Escova com nós Arame INOX, Ø da escova D1×espessura das cerdas: 28X0,35****Dados do pedido**

Número do pedido	574900 28X0,35
GTIN	4017359039427
Classe de artigo	57L

Descrição**Versão:**

Fio **entrançado**, liso, montado sob pressão no casquilho de aço, **Ø da haste 6 mm**, densidade de filamento uniforme, extremamente resistente ao desgaste.

Qualidade de fio INOX 1.4401 (AISI 316). Corpo portante com revestimento de plástico para processamento de aço inoxidável.

Utilização:

Para rebarbagem, remoção de escórias e todos os trabalhos de escovagem médios a difíceis. A **escova abre-se mais ou menos de acordo com a velocidade e, por isso, também pode ser introduzida em áreas estreitas** para, por exemplo, trabalhar dentro de caixas.

Descrição técnica

Espessura das cerdas	0,35 mm
Número de tranças	12
Comprimento da guarnição H ₁	28 mm
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Ø da escova D ₁	28 mm
Ø haste D _s	6 mm
Material da guarnição	Arame INOX
Trançado	entrançado à esquerda

Ficha de dados

Tipo de produto

Escova-pincel