



Broca para azulejos de grés porcelânico, Ø da broca: 5mm



Dados do pedido

Número do pedido	787035 5
GTIN	9002741169054
Classe de artigo	76G

Descrição

Modelo:

2 peças. Uma broca com uma **pastilha de metal duro diamantada** com uma ponta de centragem patenteada para uma centragem precisa e furos precisos sem lascamento. Com haste de 10 mm. Uma broca de metal duro para utilização em alojamento de bucha. Com haste sextavada de 1/4 polegadas (E 6,3).

Utilização:

Para os **azulejos de grés mais duros** até grau de dureza Mohs/Ritz 9, bem como vidro e porcelana.

Instrução:

Não é adequada para perfuração de percussão. Velocidade máxima do fuso de 200 rpm. Não é necessária refrigeração.

Descrição técnica

Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão impossível
Haste	Haste cilíndrica
n.º máximo de rotações	200 r,p,m,

comprimento total	105 mm
Número de brocas	2
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Ø da broca	5 mm
Ø da haste	10
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Broca para pedra