

**Ansell****Par de luvas HyFlex® 11-937, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 094486 7       |
| GTIN             | 10076490449770 |
| Classe de artigo | 04P            |

**Descrição****Modelo:**

HyFlex® 11-937. Luva leve com uma excelente combinação de proteção contra corte, repelência de óleo e elevada resistência. Revestimento duplo de poliuretano e espuma de nitrilo para uma aderência segura. Com **tecnologia de malha de calibre 18** e fibra tecnológica Dyneema® Diamond.

**Modelo texto publicitário:**

HyFlex® 11-937. Luva leve com uma excelente combinação de proteção contra corte, repelência de óleo e elevada resistência.

- **Revestimento duplo de poliuretano e espuma de nitrilo para uma aderência segura.**
- **Com tecnologia de malha de calibre 18 e fibra tecnológica Dyneema® Diamond.**
- **Para uso em trabalhos de precisão.**
- **Cor: cinzento/preto**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Instrução texto publicitário:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma

## Descrição técnica

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tamanho das luvas                 | 7                              |
| Série                             | HyFlex®                        |
| Categoria de proteção             | Categoria II                   |
| Tipo de luvas                     | Luvas multiusos                |
| Índice                            | 1                              |
| Propriedades das luvas            | delicado com peles alérgicas   |
| Propriedades das luvas            | sem silicone                   |
| Propriedades das luvas            | base do polegar reforçada      |
| Propriedades das luvas            | sem DMF                        |
| Tecnologia de tricotagem          | 18G                            |
| Vestuário standard                | Norma Oeko-Tex 100             |
| EN 388                            | 4X42B                          |
| material de suporte               | Dyneema®                       |
| Revestimento                      | PU/Espuma de nitrilo           |
| Material                          | Espuma de nitrilo              |
| Variante de revestimento          | Revestimento de 3/4            |
| âmbito                            | Precisão                       |
| Cor                               | cinzento/preto                 |
| Peso                              | 28 g                           |
| Comprimento                       | 212 mm                         |
| Utilização                        | reutilizável                   |
| Classe de proteção contra o corte | B                              |
| Tipo de produto                   | Luvas de proteção contra corte |

