

ejendals

Par de luvas Tegera® 450, Tamanho das luvas: 7



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 094562 7 |
| GTIN | 7392626073319 |
| Classe de artigo | 04R |

Descrição

Modelo:

Tegera® 450. Luva robusta com padrão de aderência em espuma de nitrilo para uma aderência segura em componentes ligeiramente oleosos com elevado perigo de corte. Ideal para a utilização em **condições de trabalho difíceis** em ambiente com tendência para a sujidade. Tecnologia CRF para uma sensibilidade extremamente elevada.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tamanho das luvas | 7 |
| Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte |
| Categoria de proteção | Categoria II |
| Índice | 1 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tecnologia de tricotagem | 13G |
| EN 388 | 4X44C |
| material de suporte | Nylon, fibra de vidro |
| Revestimento | Espuma de nitrilo |
| Variante de revestimento | palma da mão interior |
| âmbito | Multiusos |
| Cor | preto |
| Calor de contacto até | 100 °C |
| Comprimento | 220 mm |
| Utilização | reutilizável |
| Classe de proteção contra o corte | C |
| Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |