

ejendas

Par de luvas Tegera® 450, Tamanho das luvas: 9



Dados do pedido

Número do pedido	094562 9
GTIN	7392626073357
Classe de artigo	04R

Descrição

Modelo:

Tegera® 450. Luva robusta com padrão de aderência em espuma de nitrilo para uma aderência segura em componentes ligeiramente oleosos com elevado perigo de corte. Ideal para a utilização em **condições de trabalho difíceis** em ambiente com tendência para a sujidade. Tecnologia CRF para uma sensibilidade extremamente elevada.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	9
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas de proteção contra corte
Índice	1

Tecnologia de tricotagem	13G
EN 388	4X44C
material de suporte	Nylon, fibra de vidro
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	preto
Calor de contacto até	100 °C
Comprimento	220 mm
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	C
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte