

Aparafusadora com desconexão automática, Tipo: 5



Dados do pedido

Número do pedido	079222 5
GTIN	4589484330958
Classe de artigo	03T

Descrição

Modelo:

Aparafusadora de impulso muito compacta e robusta em forma de pistola para uma variedade de aplicações de montagem. Aparafusamento fiável e exato através de célula de impulso incorporada. **Com desligamento.** Faixa de binário especificada, tolerâncias de binário muito reduzidas. Extremamente precisa através de uma elevada precisão de repetição e um mecanismo de desligamento.

Os modelos mencionados usam a unidade de impulso de 2 lâminas patenteada pela Fuji, combinada com um motor de câmara dupla. Esta combinação oferece uma relação potência/peso 50% melhor que ferramentas de aparafusamento comparáveis. Otimizada para manuseamento ergonómico.

A célula de impulso hidráulica é o elemento central da cada aparafusadora de impulso. Esta converte o binário fornecido pelo motor em impactos em forma de impulso e multiplica-os – semelhante ao impacto de um mecanismo de impacto de uma aparafusadora de impacto. Assim, numa aparafusadora de impulso são eliminadas as características negativas de impacto de metal sobre metal. Como todas as peças móveis estão rodeadas de óleo, a vibração e o nível de ruído permanecem baixos. Na pega não existe praticamente nenhum binário de reação.

Reação de binário extremamente baixa na pega graças a um ciclo de impulso muito curto.

Ao contrário de uma aparafusadora de impacto, a ferramenta de impulso não tem qualquer contacto de metal sobre metal e garante, assim, impulsos mais suaves e estáveis.

Modelo texto publicitário:

Aparafusadora de impulso muito compacta e robusta em forma de pistola para uma variedade de aplicações de montagem. Aparafusamento fiável e exato através de célula de impulso incorporada. **Com desligamento.** Faixa de binário especificada, tolerâncias de binário muito reduzidas.

Vantagem:

- **Menos vibrações.**
- **Emissão de ruído inferior.**
- **Uma vida útil mais longa em comparação com as aparafusadoras de impacto convencionais.**

Vantagem texto publicitário:

- **Menos vibrações.**
- **Emissão de ruído inferior.**
- **Uma vida útil mais longa em comparação com as aparafusadoras de impacto convencionais.**

Utilização:

- **Para aplicações que requerem emissões de ruído e vibrações reduzidas.**
- **Perfeitamente adequada para ligações roscadas macias**

Utilização texto publicitário:

- **Para aplicações que requerem emissões de ruído e vibrações reduzidas.**
- **Perfeitamente adequada para ligações roscadas macias**

Material fornecido:

Aparafusadora com tampa protetora de borracha incl. gancho de suspensão para equilibrador de carga.

Descrição técnica

quantidade de ar necessária máxima	450 l/min
Designação do fabricante	FLT-5-3 BF CE
Peso	1 kg
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	6,3 mm
n.º máximo de rotações	6500 r,p,m,
Faixa de binário	11 - 24 Nm
Comprimento	181 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	3/8 polegada
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	□ polegada
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Tipo de produto	Aparafusadora

