

Garant**Corta-cabos com transmissão, para cabo de Ø: 32****Dados do pedido**

Número do pedido	731071 32
GTIN	4045197891204
Classe de artigo	71B

Descrição**Versão:**

Cabeça de tesoura com lâmina de corte em forma de foice e mecanismo de transmissão (operação com uma mão). A lâmina de corte não funciona porque é guiada duas vezes. Arestas de corte **GARANT** e partes funcionais importantes, adicionalmente temperadas.

Utilização:

Para a separação limpa de cabos de alumínio e cobre (também fios encalhados), **não é adequado para cabos encalhados finos**. Não use para fios de aço, ligas de alumínio duras, condutores de cobre estirados.

Material:

Lâmina de aço especial, braços de chapa de aço com mangas para punho.

Nota:

Para condutores únicos, a capacidade de corte é aproximadamente 30% menor.

Descrição técnica

para cabo de Ø	32 mm
comprimento total	250 mm
Potência de corte de condutores múltiplos até	240 mm ²
Punho	punhos de plástico ergonômicos antideslizantes
Acionamento	mecânico, monomanual, princípio de roquete

Tipo de produto

Tesoura

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/731071-32>
