

## Ficha de dados

**Garant**

### Chave de caixa de 12 faces, 1/2 polegada, Tamanho da chave: 10



#### Dados do pedido

Número do pedido	642130 10
GTIN	4045197164223
Classe de artigo	61A

#### Descrição

##### Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme **DIN 3120**.

**As larguras de chave bem toleradas** protegem as cabeças dos parafusos e as porcas. **De paredes finas** para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados. Perfil AS-Drive de 12 pontos (sextavado duplo) suave para parafusos e porcas .

##### Norma:

**DIN 3124**

##### Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado (com proteção contra descasque).

#### Descrição técnica

Tamanho da chave	10 mm
Comprimento	38 mm
Ø no lado de saída	14,5 mm
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Perfil de saída	Chave de caixa de 12 faces

## Ficha de dados

Tipo de produto

Inserto para chave de caixa