



Arco de serra metálico com punho com lâmina bimetálica 24 dentes



Dados do pedido

Número do pedido	580800
GTIN	4045197377449
Classe de artigo	52S

Descrição

Modelo:

Arco de serra de metal com arco totalmente em aço. Fixação alternativa da lâmina a 90° para cortes nivelados. Punho de plástico. Comprimento total 520 mm.

A serra de arco com o seu arco de serra significativo caracteriza-se pelas folhas de serra fixadas no arco em forma de U. Neste caso, o limite na profundidade de corte das serras manuais é a distância até ao arco. Devido a esta forma de montagem, é possível utilizar folhas de serra especialmente finas que, noutros formatos de serra, partiriam com movimento de corte em ambos os lados ou com movimento de corte sem puxar. Graças às finas folhas de serra manual, o trabalho de maquinagem é reduzido devido à pequena largura de corte a maquinar. Assim, este tipo de serra representa o padrão clássico para serras manuais no processamento de metal.

Material fornecido:

Inclui folha de serra manual bimetálica HOLEX n.º 582970.

Descrição técnica

Dentes por polegada	24
Comprimento da folha	300 mm
Tipo de produto	Arco de serra de metais

Acessórios

Lâmina de serra manual unilateralBimetal

582970