

**Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000, Tamanho da chave: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	614870 10
GTIN	4013288165268
Classe de artigo	63F

**Descrição****Versão:**

Forjadas. Lado do anel com roquete de luneta estável e suave de dentes finos (80 dentes) com um ângulo de regulação particularmente pequeno de 4,5°.

O lado da boca com perfil sextavado duplo e placa de metal temperada substituível desempenha uma função de retenção e serve como batente, impede o deslizamento e permite um pequeno ângulo de retorno.

**Material:**

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

**Descrição técnica**

Tamanho da chave	10 mm
Comprimento da chave L	159 mm
Ø do anel D	21 mm
Altura da boca $h_1$	5,5 mm
Altura do anel $h_2$	7,2 mm
Largura da boca b	22 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Designação do fabricante	6000 Joker
Posição do anel	0 grau
Número de dentes	80

Ângulo de regulação	4,5 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-molibdénio
Superfície	cromado mate
Roquete reversível	nenhum
Tipo de produto	Chave de parafusos

---

## Acessórios

Adaptador para chave de luneta de roquete Tipo 1

614850 1