

Garant**Chave de luneta de roquete duplo com ângulo de 15°, Tamanhos da chave: 8X9****Dados do pedido**

Número do pedido	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Classe de artigo	61B

Descrição**Versão:**

Forjado por estampagem, ambos os lados com roquetes de luneta particularmente suaves e estáveis. Alternável para aperto direito e esquerdo. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descrição técnica

Tamanho da chave $_1$	8 mm
comprimento total L	128 mm
altura máxima do anel h_2	7,4 mm
altura máxima do anel h_1	7,4 mm
Tamanho da chave $_2$	9 mm
Ø máximo do anel D2	21,5 mm
Ø máximo do anel D1	18,2 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Número de dentes	5
Ângulo de regulação	5 grau
Método de produção	forjado por estampagem

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado mate
Tipo de produto	Chave de parafusos