

Ficha de dados

STAHLWILLE®

Chave de caixa para vela de ignição de 12 lados, 1/2 polegada, Tamanho da chave: 16



Dados do pedido

Número do pedido	642450 16
GTIN	4018754005741
Classe de artigo	63A

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme **DIN 3120**.

Com inserto de borracha para segurar a vela de ignição.

Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descrição técnica

Tamanho da chave	5/8 polegada
Tamanho da chave	16 mm
Ø no lado de saída	22,4 mm
Perfil de saída	Chave de caixa de 12 faces
Comprimento	83 mm
Mecanismo de retenção para velas de ignição	Suporte de borracha
Quadrado de acionamento	1/2 polegada

Ficha de dados

Material	Chrome-Alloy-Steel
Superfície	cromado sobre níquel
Tipo de produto	Inserto para chave de caixa