

Garant

Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado grosso, Ø da folha D: 400mm



Dados do pedido

Número do pedido	584015 400
GTIN	4045197220745
Classe de artigo	51S

Descrição

Modelo:

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.

Utilização:

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.

Tipo LWZ para secções longitudinais e transversais em todas as **madeiras naturais e materiais de placas de madeira**.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	30 mm
Ø da folha D	400 mm
Número de dentes	36

Largura de corte B	3,5 mm
Número de orifícios arrastadores/Ø/círculo primitivo	2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
Óleo de corte	HM
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Folha de serra circular