

Garant

Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado fino, Ø da folha D: 350mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	584055 350
GTIN	4045197220844
Classe de artigo	51S

Descrição**Modelo:**

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.

Utilização:

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.

Tipo KW para **materiais de placas, com folheado nobre e cobertos em ambos os lados com plástico, bem como materiais com superfície beneficiada** nas mais altas exigências em qualidade de corte.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	30 mm
Número de dentes	84

Ø da folha D	350 mm
Largura de corte B	3,5 mm
Número de orifícios arrastadores/Ø/círculo primitivo	2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
Óleo de corte	HM
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Folha de serra circular