

Garant

Lâmina de serra circular metálica, com dentes alternados e bordo biselado universal, Ø da folha D: 216mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	584095 216
GTIN	4045197220943
Classe de artigo	51S

Descrição**Modelo:**

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.

Utilização:

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.

Folha de serra circular **universal** para cortar uma **grande variedade de materiais**, tais como **ferros planos e angulares**, alumínio e outros metais não ferrosos. Dente plano com chanfro até Ø 250 mm, dente alternado com chanfro de Ø 300 mm.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Número de dentes	54
Ø do furo	30 mm

Ø da folha D	216 mm
Largura de corte B	2,2 mm
Número de orifícios arrastadores/Ø/círculo primitivo	2/7/42 mm
Óleo de corte	HM
indicado para material	Metal
Tipo de produto	Folha de serra circular