

Garant

Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado universal, Ø da folha D: 160mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	584075 160
GTIN	4045197220851
Classe de artigo	51S

Descrição**Modelo:**

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.

Utilização:

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.

Folha de serra circular **universal** com longa vida útil, baixo ruído, **resistente a pregos**. Para **todos os tipos de madeira** e materiais problemáticos do setor da construção, incluindo perfis de alumínio.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	30 mm
Ø da folha D	160 mm

Número de dentes	24
Largura de corte B	2,8 mm
Óleo de corte	HM
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Folha de serra circular