

Garant**Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado médio, Ø da folha D: 315mm****Dados do pedido**

Número do pedido	584035 315
GTIN	4045197220783
Classe de artigo	51S

Descrição**Modelo:**

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.

Utilização:

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.

Tipo UW para **materiais de placas, folheados ou cobertos de um lado com plástico**, folheados em embalagens longitudinais, papel duro e tecido duro.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø da folha D	315 mm
Ø do furo	30 mm
Número de dentes	48

Largura de corte B	3,2 mm
Número de orifícios arrastadores/Ø/círculo primitivo	2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
Óleo de corte	HM
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Folha de serra circular