

**Par de luvas de proteção química AlphaTec® 58-535W, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094754 7
GTIN	10076490463028
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Luvas de proteção da categoria III.

AlphaTec® 58-535W. Proteção fiável para uma maior segurança para o utilizador. A patenteada Ansell Grip Technology™ permite ao utilizador manusear objetos húmidos e oleosos de forma controlada com um menor esforço ao agarrar. Uma camada de proteção homogénea reduz significativamente o risco de os químicos penetrarem na pele através do material da luva. Com um suporte de nylon branco para trabalhos interiores.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Série	AlphaTec®
Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luvas de proteção química

Índice	1
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem DMF
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
EN 374	Tipo A (AJKLOPT)
Resistência a produtos químicos	AJKLOPT
EN 388	3132 A
EN 407	X1XXXX
Material	Nitrilo
material de suporte	Nitrilo
AQL	0,65
âmbito	Multiusos
Comprimento	340 mm
Cor	preto/verde
Utilização	reutilizável
Peso	56,2 g
Classe de proteção contra o corte	A
Norma/regulamento	EN 407
Revestimento	Nitrilo
Tipo de produto	Luvas de proteção química